

FLUKE.

Preizkuševalnik napetosti in prevodnosti, Tip: T90**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473090 T90
GTIN	095969599672
Razred artikla	47H

Opis**Izvedba:**

Dvopolni preizkuševalniki napetosti z ergonomičnim enoročnim upravljanjem za preizkušanje vtičnic. Prikazovalnik izmerjene vrednosti z osvetljenim ozadjem. Prikaz napolnjenosti baterije – izmerjena napetost se prikazuje tudi pri prazni bateriji. Natične merilne konice s prikazom obrabljenosti.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Za profesionalno, večstopenjsko preizkušanje napetosti, prevodnosti in polarnosti.

Standard:

HSE GS 38 (Messspitzen); IEC EN 61243-3.

Tehnični opis

Merjenje frekvence	40 - 400 Hz
Preizkusni tok za FI/RCD-zaščitna stikala	da
Preverjanje prevodnosti	optično/zvočno

Območje prikazovanja AC	12 - 690 V
Kalibriranje	I1
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Kategorija prenapetosti	CAT II 690 V
Kategorija prenapetosti	CAT III 600 V
Območje prikazovanja DC	12 - 690 V
Preverjanje polarnosti	da
Prikazovalnik	LED
Funkcija žepne svetilke	da
Število vključenih baterij	2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081551 LR3
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	preizkuševalnika napetosti

Storitve

Kalibriranje preizkuševalnika napetosti Tip S	027120 S
DAkkS-kalibriranje preizkuševalnika napetosti Tip S	027160 S

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
--	------------