

**HOLEX****Kotni stružni nož desni podoben DIN 4978 (ISO 3), P20/K25, 4-kotno držalo: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	296745 12
GTIN	4045197884497
Razred artikla	22E

**Opis****Izvedba:**

Opremljeni so z rezalnimi ploščicami iz karbidne trdine, brušenimi z diamanti.

**Uporaba:**

P20/K25 za obdelavo jekla in litine.

M20 za obdelavo nerjavnih jekel.

**Pazi:**

Pri grobem in prekinjenem rezanju je treba rezila obdelati z ročnim lepalkom iz borkarbida (art. 558812).

**Tehnični opis**

4-kotno držalo	12 mm
Celotna dolžina	100 mm
Rezalni material	P20/K25
Vrsta izdelka	Stružni nož