

HOLEX**Kotni stružni nož desni podoben DIN 4978 (ISO 3), P20/K25, 4-kotno držalo: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	296745 20
GTIN	4045197885418
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Opremljeni so z rezalnimi ploščicami iz karbidne trdine, brušenimi z diamanti.

Uporaba:

P20/K25 za obdelavo jekla in litine.

M20 za obdelavo nerjavnih jekel.

Pazi:

Pri grobem in prekinjenem rezanju je treba rezila obdelati z ročnim lepalkom iz borkarbida (art. 558812).

Tehnični opis

4-kotno držalo	20 mm
Celotna dolžina	125 mm
Rezalni material	P20/K25
Vrsta izdelka	Stružni nož