

bimos

**Delavniški vrtljivi stol, PU-pena. s talnimi drsniki in obročem za noge, visok,
Barva: BLACK****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	965302 BLACK
GTIN	4016849625539
Razred artikla	96B

Opis**Izvedba:**

Sedež in naslonjalo iz mehke poliuretanske pene. Enostavni za vzdrževanje, pralni, robustni in odporni proti blagim kislinam in lugom ter mehanskim vplivom.

Ergonomično udobno oblazinjenje z ledveno oporo in praktičnimi ročaji.

Standard:**DIN 68877****Tehnični opis**

Možnost prilagoditve naslonjal za roke	da
Material naslonjala	PU-pena
Širina sedeža	460 mm
Način nastavljanja višine	Ročica za nastavljanje višine
Izvedba talnega križa	Drsnik s talnim obročem
brezstopenjsko nastavljanje višine	da

Višina naslonjala za roke	580 mm
Material talnega križa	Jeklo
Globina sedeža	470 mm
Barva materiala sedeža	črna
Izvedba podnožja	5-krako podnožje
Izvedba nastavljanja višine	Plinska vzmet
Masa	16 kg
Material sedežne površine	PU-pena
Serija	Work-Tec
Izvedba	Visoka višina sedeža
Nosilnost stola	120 kg
Območje nastavljanja višine	590 - 860 mm
Vrsta izdelka	Delavniški vrtljivi stol

Pribor

Talni drsniki(1 garnitura = 5 kosov)	963188
--------------------------------------	--------