

KERN**Ploščadna tehtnica, tip EOB, maksimalno območje tehtanja: 150Lkg**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	479600 150L
GTIN	4045761124738
Razred artikla	47D

Opis

Izvedba:

- **Robustna paketna tehtnica za odpremo.**
- **Preprosto upravljanje s 4 tipkami.**
- **Prikazovalna enota s številkami višine 25 mm, ločena od plošče; ločena postavitev ali montaža na ploščo s pomočjo fleksibilnega kabla z dolžino pribl. 2 m.**
- **Možnost omrežnega in baterijskega napajanja, samodejni izklop po 3 minutah.**

Obseg dobave:

Vklj. z omrežnim adapterjem in stenskim držalom za prikazovalno enoto.

Dodatni pribor:

6 baterij art. 081561 vel. LR6, stojalo za prikazovalno enoto po ponudbi.

Tehnični opis

Sposobnost reproduciranja	50 g
Višina prikazovalne enote	50 mm
Globina prikazovalne enote	110 mm
Dimenzije tehtalne plošče	550 × 550 mm
Neto masa	11 kg

Širina prikazovalne enote	215 mm
Odčitavanje	50 g
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Napajanje	Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij	6
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR6
Višina števil prikazovalne enote	25 mm
Vrsta izdelka	Ploščadne tehtnice

Storitve

Kalibriranje tehtnice maksimalno območje tehtanja 150 kg	027700 150
DAkS-kalibriranje tehtnice maksimalno območje tehtanja 180	027710 180

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081561 LR6
--	------------