



Mali dvostranski viličasti ključi, Zev ključa: 7mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 612200 7 |
| GTIN | 4018754018581 |
| Razred artikla | 63A |

Opis

Izvedba:

Z zelo vitkimi glavami. Nesimetričen nagib glave ključa (15° in 75°), zev ključa enak na obeh straneh.

Uporaba:

Zlasti za delo na najožjih mestih.

Material:

Chrome-Alloy-Steel; prevleka se ne lušči.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|--|
| Zev ključa ₁ | 7 mm |
| maksimalna širina zeva b1 | 14,7 mm |
| maksimalna višina zeva h | 2 mm |
| Mere zeva ključa | metrični |
| Dolžina ključa L | 91 mm |
| Položaj zeva 1 | 15 stopinj |
| Položaj zeva 2 | 75 stopinj |
| Material | Chrome-Alloy-Steel |
| Površina | površina se ne lušči, je nikelj kromirana |
| Vrsta izdelka | Vijačni ključ |

