



## Orodje za glajenje EG5 univerzalno, Tip vpenjalnega trna: S20



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	291500 S20
GTIN	4060491000015
Razred artikla	29F

### Opis

#### Izvedba:

Za uporabo na CNC-strojih in konvencionalnih stružnicah.  
Simetrična zgradba – univerzalna uporaba kot leva in desna različica.

#### Prednosti:

Možna je kakovost površine do  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .  
Možna so podajanja do 1 mm/vrt. (zunanja obdelava).  
Konstantni rezultati zaradi kontinuiranega merjenja sile glajenja.

#### Uporaba:

Za mehansko obdelavo površin.  
Za obdelavo vseh kovinskih materialov z natezno trdnostjo  $1400 \text{ N/mm}^2$  in trdoto do 45 HRC.

#### Primerno za:

Območje  $\varnothing D$  (priporočljivo): 10 mm – 100 mm

#### Obseg dobave:

Dva nadomestna valja v ohišju.

#### Napotek:

- **Drugi priključki držala po ponudbi.**
- **Upoštevajte podrobna tehnološka priporočila v navodilih za uporabo.**

Uporaba orodij za posamezno obdelovalno površino je odvisna od vrste revolverja (zvezdasti/diskovni).

## Tehnični opis

Srednji zamik konic f	93,1 mm
Ø kolesa	5 mm
maksimalna sila glajenja	3 kN
4-kotno držalo	20 × 20 mm
Tip vpenjalnega trna	S20
Prevesna dolžina L <sub>A</sub>	69 mm
Smer rezanja	leva in desna
Vrsta izdelka	Orodje za glajenje