

**Dvostranski viličasti ključi, kromirani, Zev ključa: 20X22mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 610950 20X22  |
| GTIN                  | 4045197159342 |
| Razred artikla        | 62A           |

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.  
Z ovalnim držalom.

**Standard:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Tehnični opis**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Zev ključa <sub>2</sub>   | 22 mm      |
| Maksimalna širina zeva b2 | 49 mm      |
| maksimalna višina zeva h  | 8 mm       |
| maksimalna širina zeva b1 | 45 mm      |
| Zev ključa <sub>1</sub>   | 20 mm      |
| Mere zeva ključa          | metrični   |
| Dolžina ključa L          | 235 mm     |
| Standard                  | ISO 3318   |
| Standard                  | DIN 3110   |
| Položaj zeva 1            | 15 stopinj |
| Položaj zeva 2            | 15 stopinj |

|   |               |
|---|---------------|
| Površina                                | kromiran      |
| Značilnost blagovnega imena             | kromirani     |
| brez iskrenja                           | ne            |
| obojestransko enaka dolžina zeva ključa | ne            |
| Vrsta izdelka                           | Vijačni ključ |