



Mali dvostranski viličasti ključi, Zev ključa: 4mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	612200 4
GTIN	4018754018550
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Z zelo vitkimi glavami. Nesimetričen nagib glave ključa (15° in 75°), zev ključa enak na obeh straneh.

Uporaba:

Zlasti za delo na najožjih mestih.

Material:

Chrome-Alloy-Steel; prevleka se ne lušči.

Tehnični opis

maksimalna višina zeva h	2 mm
maksimalna širina zeva b1	10,5 mm
Zev ključa ₁	4 mm
Mere zeva ključa	metrični
Dolžina ključa L	70 mm
Položaj zeva 1	15 stopinj
Položaj zeva 2	75 stopinj
Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	površina se ne lušči, je nikelj kromirana
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

