

**Koken**
**Raglja, dvosmerna, 3/8 col z izmetačem, Tip:**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	635050
GTIN	4991644060580
Razred artikla	63R

## Opis

### Izvedba:

Z ročico za preklop v desni ali levi tek.

### Standard:

#### DIN 3122-D 10

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

### Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

### Primerno za :

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.

Pogonski 4-kotnik: 3/8 col

celotna dolžina: 200 mm

Število zob: 24

## Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Standard	DIN 3122
Standard	DIN 3120
celotna dolžina	200 mm
Število zob	24
Delovni kot	15 stopinj
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani

