



## Mali dvostranski viličasti ključ, Zev ključa: 12mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	612200 12
GTIN	4018754018635
Razred artikla	63A

### Opis

**Izvedba:**

Z zelo vitkimi glavami. Nesimetričen nagib glave ključa (15° in 75°), zev ključa enak na obeh straneh.

**Uporaba:**

Zlasti za delo na najožjih mestih.

**Material:**

Chrome-Alloy-Steel; prevleka se ne lušči.

### Tehnični opis

maksimalna širina zeva b1	24,2 mm
Zev ključa <sub>1</sub>	12 mm
maksimalna višina zeva h	3 mm
Mere zeva ključa	metrični
Dolžina ključa L	116 mm
Položaj zeva 1	15 stopinj
Položaj zeva 2	75 stopinj
Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	površina se ne lušči, je nikelj kromirana
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

