



Raglja, dvosmerna, 3/8 col z izmetačem



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	635120
GTIN	4045197162656
Razred artikla	62A

Opis

Izvedba:

Z ročico za preklop v desni ali levi tek.

Standard:

DIN 3122-D 10

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za :

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.

Pogonski 4-kotnik: 3/8 col

celotna dolžina: 195 mm

Število zob: 38

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Standard	DIN 3122
Standard	DIN 3120
celotna dolžina	195 mm
Število zob	38
Delovni kot	9,5 stopinj
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani

