

**Garnitura dvostranskih viličastih ključev, kromiran, Število ključev: 8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	610960 8
GTIN	4045197159403
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirano.

Obseg dobave:

Po 1 dvostranski viličasti ključ art. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Vel. 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 21; 19 × 22

Tehnični opis

Število ključev	8
Mere zeva ključa	metrični
Položaj zeva 1	15 stopinj
Položaj zeva 2	15 stopinj
Površina	kromiran
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

Pribor

Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 14X15 mm	610950 14X15
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 19X22 mm	610950 19X22
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 18X21 mm	610950 18X21
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 10X11 mm	610950 10X11
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 12X13 mm	610950 12X13
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 16X17 mm	610950 16X17
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 8X9 mm	610950 8X9
Vpenjalo iz umetne mase za število ključev 8	611500 8
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 6X7 mm	610950 6X7