

HOLEX**Dvostranski viličasti ključi DIN 895, Zevi ključa: 30X32mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 613000 30X32 |
| GTIN | 4045197384638 |
| Razred artikla | 62A |

Opis**Izvedba:**

Kovani v utopu; nagib ključa 15°, čvrst ročaj.

Standard:

DIN 895

Material:

Specialno jeklo (trdota 1200 – 1400 N/mm²).

Površina črna.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------|---------------|
| Zev ključa ₁ | 30 mm |
| Zev ključa ₂ | 32 mm |
| maksimalna višina zeva h | 12,5 mm |
| Mere zeva ključa | metrični |
| Dolžina ključa L | 285 mm |
| Standard | DIN 895 |
| Položaj zeva 1 | 15 stopinj |
| Položaj zeva 2 | 15 stopinj |
| Material | Posebno jeklo |
| Površina | brunirani |
| Vrsta izdelka | Vijačni ključ |

