

**HOLEX****Dvostranski viličasti ključi DIN 895, Zevi ključa: 13X17mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	613000 13X17
GTIN	4045197384522
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovani v utopu; nagib ključa 15°, čvrst ročaj.

**Standard:**

**DIN 895**

**Material:**

Specialno jeklo (trdota 1200 – 1400 N/mm<sup>2</sup>).

Površina črna.

**Tehnični opis**

maksimalna višina zeva h	7 mm
Zev ključa <sub>2</sub>	17 mm
Zev ključa <sub>1</sub>	13 mm
Mere zeva ključa	metrični
Dolžina ključa L	165 mm
Standard	DIN 895
Položaj zeva 1	15 stopinj
Položaj zeva 2	15 stopinj
Material	Posebno jeklo
Površina	brunirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

