

Garant**6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Surface Drive, Zev ključa: 19mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 637125 19 |
| GTIN | 4045197497444 |
| Razred artikla | 61A |

Opis**Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka.

Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

Zev ključa Surface Drive> omogoča trdnejše prileganje in večjo silo delovanja. Sila deluje neposredno na površine matice ali vijaka, občutljivi robovi se ne poškodujejo. Profil Surface Drive je primeren tudi za vmesne mere (npr. colski vijaki A/F, BSF, BSW) in obrabljene vijake. Nasadni ključi z izvrtino.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Dolžina | 29 mm |
| Zev ključa | 19 mm |
| Ø na izhodni strani | 25,6 mm |
| Zev ključa | 3/4 col |
| Pogonski 4-kotnik | 3/8 col |
| Profil 6-kotnega nasadnega ključa | Surfacedrive |
| Standard | DIN 3124 |

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive |
| Material | Kromvanadijevo jeklo |
| Površina | kromirani |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ |