

**Enostranski viličasti ključi v celoti izoliran, Zev ključa: 17mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	613330 17
GTIN	4035894044720
Razred artikla	66A

**Opis****Izvedba:**

Kovani v utopu, kromirani; z izolacijo iz umetne mase za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo.

**Tehnični opis**

Debelina glave $h_{maks}$	10,7 mm
Zev ključa	17 mm
Dolžina ključa L	160 mm
Mere zeva ključa	metrični
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Položaj čeljusti	15 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani, z izolacijo iz umetne mase
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

