

**Viličasti ključ, enostranski, Zev ključa: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	613300 25
GTIN	4045197384881
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovani v utopu; nagib ključa 15°, čvrst ročaj.

Standard:

DIN 894

Material:

Specialno jeklo (trdota 1200–1400 N/mm²). Površina črna.

Tehnični opis

Debelina glave h_{maks}	10 mm
Zev ključa	25 mm
Dolžina ključa L	240 mm
Mere zeva ključa	metrični
Standard	DIN 894
Položaj čeljusti	15 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Posebno jeklo
Površina	brunirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

