

**HOLEX****Dvostranski viličasti ključi DIN 895, Zevi ključa: 55X60mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	613000 55X60
GTIN	4045197384713
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovani v utopu; nagib ključa 15°, čvrst ročaj.

**Standard:**

**DIN 895**

**Material:**

Specialno jeklo (trdota 1200 – 1400 N/mm<sup>2</sup>).

Površina črna.

**Tehnični opis**

Zev ključa <sub>2</sub>	60 mm
maksimalna višina zeva h	19 mm
Zev ključa <sub>1</sub>	55 mm
Mere zeva ključa	metrični
Dolžina ključa L	525 mm
Standard	DIN 895
Položaj zeva 1	15 stopinj
Položaj zeva 2	15 stopinj
Material	Posebno jeklo
Površina	brunirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

