

**6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski, Zev ključa: 12mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 637200 12 |
| GTIN | 4018754002931 |
| Razred artikla | 63A |

Opis**Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

Optimalna struktura materiala zaradi posebnega postopka kovanja. Zevi v natančnih tolerancah, s profilom **AS-Drive**, ki varuje matice in glave vijakov pred poškodbami. Kaljeni v olju brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov. Zaokrožene površine.

Standard:**DIN 3124****Material:**

Visokozmogljivo jeklo HPQ®, nikelj kromirano, prevleka se ne lušči.

Napotek:

POZOR!

Za ta izdelek obstaja tudi alternativa znamke GARANT!

Priporočena številka izdelka: 637229

Tehnični opis

| | |
|---------------------|---------|
| Ø na izhodni strani | 16,9 mm |
| Dolžina | 28 mm |
| Zev ključa | 12 mm |

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Pogonski 4-kotnik | 3/8 col |
| Standard | DIN 3124 |
| Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ |
| Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® |
| Površina | nikelj kromirano |
| s profilom AS-Drive | da |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ |