

Garant

Brusni krožnik iz PU, z več luknjami, Zunanji Ø: 147 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	567990 147
GTIN	4045197566317
Razred artikla	51M

Opis

Izvedba:

Naluknjani brusni krožnik z **inovativnim sistemom odsesavanja** (vdelani kanali) ter ploščato obliko za uporabo na vibracijskih brusilnikih. S **5/16-colskim** oz. **M8** vpenjanjem.

Zaradi kombinacije iz delno fleksibilne **poliuretanske pene** in nezlomljivega **brusnega krožnika, ojačanega s steklenimi vlakni**, je izjemno primeren za **srednje grobo do grobo buršenje** in brušenje kontur. Sistem z več luknjami za uporabo vseh vrst samopritrdilnih brusnih diskov s standardnimi luknjami in ABRANET.

Uporaba:

Z inovativnim adapterskim sistemom so krožniki in obloge primerni za uporabo na vseh običajnih vibracijskih brusilnikih (Dynabrade, Ingersoll, CP, Festool itd.)

Primerno za :

Plošče z luknjami: 6 ; 6 + 1 ; 8 ; 8 + 1 ; 15 ; 21 ; ABRANET

Tehnični opis

Zunanji Ø	147 mm
Vrsta izdelka	Oporni brusni krožnik

Pribor

Garnitura mehkih prevlek, 4-delna, z več luknjami Zunanji
Ø 147 mm

567995 147