

3M**Mini brusni obroč Ø 90 × 100 mm, SC-BF, Primerjava zrnatosti: 280****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	568561 280
GTIN	4001895524592
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Mini brusni obroči Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Mini brusni obroči iz brusne koprane za poenotenje, satiniranje in zaključno obdelavo.

S podlogo za lažjo namestitvev na vseh vpenjalnih valjih.

Uporaba:

S stroji za brušenje površin in stroji za satiniranje, vpenjanje z vpenjalnim valjem art. 568570 – 568577 (Ø izvrtine 19 mm). Maksimalno število vrtljajev: 5000 min⁻¹.

Tehnični opis

Primerjava zrnatosti	280
Ø brusnega traku	90 mm
Barva	modra
Širina brusnega traku	100 mm
Dolžina brusnega traku	289 mm
Izvedba	A very fine
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %

Oznaka proizvajalca	SC-BF
Vrsta izdelka	Brusni trak

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
Les	primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		

Pribor

Vpenjalni valj Ø 90 × 100 mm Tip AIR	568575 AIR
--------------------------------------	------------