

**Koken****6-kotni nasadni ključ IMPACT, 1 1/2-colski, Zev ključa: 90mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 653950 90     |
| GTIN                  | 4991644465309 |
| Razred artikla        | 63R           |

**Opis****Izvedba:**

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.

**Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.**

**Standard:****DIN 3129****Material:**

Krom-molibdenovo jeklo, površina mangan-fosfatirana.

**Napotek:**

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi.

**Tehnični opis**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Zev ključa          | 90 mm     |
| Ø na izhodni strani | 128 mm    |
| Dolžina             | 112 mm    |
| Pogonski 4-kotnik   | 1.1/2 col |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Pogonski profil             | 6-kotni nasadni ključ |
| Primerno za strojno uporabo | da                    |
| Vrsta izdelka               | Nasadni ključ         |

---

## Pribor

|   |             |
|---|-------------|
| Spojno držalo za nasadne ključe, 1 1/2-colski Ø × dolžina 7X75 mm | 653995 7X75 |
| Gumijasti obroček za nasadne ključe, 1 1/2-colski Ø 95 mm         | 653990 95   |