

**Vijačni nastavek Torx®, 3/8-colski dolgi, Profil Torx®: TX30****Podatki za naročanje**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Številka za naročanje | 637565 TX30 |
| GTIN                  |             |
| Razred artikla        | 62A         |

**Opis****Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka.

Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

Steblo iz visokolegirane posebnega jekla, svetla površina.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirano.

**Tehnični opis**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Profil Torx®       | TX30/89       |
| Ø na strani pogona | 17,8 mm       |
| Dolžina            | 100 mm        |
| Mera profila A     | 5,5 mm        |
| Pogonski 4-kotnik  | 3/8 col       |
| Pogonski profil    | Izvijač Torx® |
| Vrsta izdelka      | Nasadni ključ |