



12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski dolgi, Zev ključa: 13mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	637300 13
GTIN	4018754002191
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka.

Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

Optimalna struktura materiala zaradi posebnega postopka kovanja. Zevi v natančnih tolerancah, s profilom **AS-Drive**, ki varuje matice in glave vijakov pred poškodbami. Kaljeni v olju brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov. Zaokrožene površine.

Standard:

DIN 3124-L

Material:

Visokozmogljivo jeklo HPQ®, nikelj kromirano, prevleka se ne lušči.

Tehnični opis

Zev ključa	13 mm
Ø na izhodni strani	18 mm
Dolžina	54 mm
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka	Nasadni ključ

