



Nasadni ključ Torx®, 3/8-colski, Profil Torx®: E14



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 637450 E14 |
| GTIN | 4018754003716 |
| Razred artikla | 63A |

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji 4-kotniki ustrezajo **DIN 3120**.

Optimalna struktura materiala zaradi posebnega postopka kovanja. Kaljeni v olju brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov. Zaokrožene površine.

Material:

Visokozmogljivo jeklo HPQ®, nikelj kromirano, prevleka se ne lušči.

Pogonski 4-kotnik: 3/8 col

Mera profila A: 12,9 mm

Ø na izhodni strani: 16,5 mm

Dolžina: 28 mm

Tehnični opis

| | |
|---------------------|---------------------|
| Ø na izhodni strani | 16,5 mm |
| Dolžina | 28 mm |
| Profil Torx® | E14 |
| Mera profila A | 12,9 mm |
| Pogonski 4-kotnik | 3/8 col |
| Pogonski profil | Nasadni ključ Torx® |

Vrsta izdelka

Nasadni ključ