



Vijačni nastavek Torx®, 3/8-colski kratki, Profil Torx®: TX20



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	637560 TX20
GTIN	4018754002832
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

Optimalna struktura materiala zaradi posebnega postopka kovanja. Kaljeni v olju brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov.

Steblo iz visokolegirane posebnega jekla, svetla površina.

Standard:

DIN 7422

Material:

Chrom-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Tehnični opis

Ø na strani pogona	17,8 mm
Profil Torx®	TX20/95
Dolžina	49 mm
Mera profila A	3,8 mm
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Vrsta izdelka	Nasadni ključ

