



Viličasto obročni ključ, Zev ključa: 4,5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	613500 4,5
GTIN	4018754019113
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

Z oprijemljivim držalom z dvojnimi T-profilom. Optimalna upogibna trdnost, dober prenos sile. Obročna stran s profilom **AS-Drive**. (Vel. 3,2 – 5 s 6-kotnikom).

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

Napotek:

Prednost:

- **Ključ prime vijak na bokih. – Vogali vijakov se ne poškodujejo. – Daljša življenjska doba vijakov.**
- **Večja naležna površina med vijakom in orodjem. – Zanesljiv prijem in višji prenos sile.**

POZOR!

Za ta izdelek obstaja tudi alternativa znamke GARANT!

Priporočena številka izdelka: 613600

Tehnični opis

Dolžina ključa L	85 mm
maksimalna višina zeva h ₁	4 mm
Zev ključa	4,5 mm
Mere zeva ključa	metrični
maksimalna višina obroča h _{2 maks}	6 mm
Standard	DIN 3113 A

Standard	ISO 3318
Standard	ISO 7738
Položaj obroča	15 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	nikelj kromirano
Vrsta izdelka	Vijačni ključ