



Viličasto obročni ključ, Zev ključa: 9 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	613700 9
GTIN	4045197159465
Razred artikla	61A

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

S priročnim profilnim ročajem. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve. Obročna stran z **AS-drive** profilom.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; kromirani (prevleka se ne lušči); zaokrožene površine.

Napotek:

AS-drive – posebni profil. Izjemno natančen profil – razvit za zračni in vesoljski promet. Orodja s tem profilom so prepoznavna po znaku **AS-drive**. **Prednosti:**

- **Ključ prime vijak na bokih. – Vogali vijakov se ne poškodujejo. – Daljša življenjska doba vijakov.**
- **Večja naležna površina med vijakom in ključem. – Zanesljiv prijem in višji prenos sile.**

Dolžina ključa L: 120 mm

maksimalna višina zeva h₁: 4,5 mm

maksimalna višina obroča h_{2 maks}: 8 mm

Tehnični opis

Dolžina ključa L	120 mm
Zev ključa	9 mm
maksimalna višina zeva h ₁	4,5 mm
Mere zeva ključa	metrični
maksimalna višina obroča h _{2 maks}	8 mm

Položaj obroča

15 stopinj