

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Enovrstna krožna ščetka INOX-žica 0,30 mm, Ø ščetke D1×širina ščetke:
100X12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	570310 100X12
GTIN	4017359123232
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:****Enovrstne ščetke** z valovito žico.**Uporaba:**

Za kosmatenje, čiščenje, odstranjevanje rje, škaje ipd. Z zaporednim povezovanjem enovrstnih krožnih ščetk **je možno sestaviti krožne ščetke s poljubno širino**. Za individualno uporabo na brusnih strojih.

Tehnični opis

Dolžina ščetin H ₁	21 mm
Možnost povrtanja Ø izvrtine na	20 mm
Maksimalno število vrtljajev	8000 min ⁻¹
Ø ščetke D ₁	100 mm
Širina ščetke	12 mm
Ø izvrtine d ₁	12 mm

Material obloge	INOX-žica
Debelina ščetin	0,3 mm
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka