


**Diamantna rezalna plošča PREMIUM*** Mauerschlitzer, Ø plošče: 125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	569770 125
GTIN	9003175980086
Razred artikla	53T

Opis**Izvedba:**

Diamantne rezalne plošče za suho in mokro rezanje. Izvrtina Ø 22,23 mm.

- **Kratek čas rezanja zaradi diamantov z dobrimi rezalnimi lastnostmi.**
- **Ekstremno dolga življenjska doba, malo zamenjav rezalnih plošč.**
- **Premer plošče ostaja enak, zaradi tega je tudi globina reza zmeraj enaka.**
- **Zmanjšana obremenitev s prahom, saj ni obrabe plošče.**

Plošča za zarezovanje utorov v zid, varna pred pregrevanjem; uporaba vedno v paru.

Uporaba:

Za rezanje vseh vrst običajnih gradbenih materialov, kot so beton (tudi armiran), opeka, naravni kamen, keramične ploščice, keramika, jeklo ipd.

Material:

Optimizirano za: beton, opeko, porobeton.

Napotek:

- **Diamantna obloga je tovarniško naostrena. Obvezno upoštevajte smer vrtenja!**
- **Druge diamantne rezalne plošče po ponudbi.**

Tehnični opis

Ø izvrtine	22,23 mm
Ø plošče	125 mm
Maksimalno število vrtljajev	12200 min ⁻¹
Brusno sredstvo	Diamant
Kratica za brusno sredstvo	D
za material	Kamen
Oblika	41
Opis oblike	ravne
Pogonski stroj	Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča