

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Enovrstna krožna ščetka INOX-žica 0,30 mm, Ø ščetke D1×širina ščetke:  
200X16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	570310 200X16
GTIN	4017359159736
Razred artikla	57L

**Opis****Izvedba:****Enovrstne ščetke** z valovito žico.**Uporaba:**

Za kosmatenje, čiščenje, odstranjevanje rje, škaje ipd. Z zaporednim povezovanjem enovrstnih krožnih ščetk **je možno sestaviti krožne ščetke s poljubno širino**. Za individualno uporabo na brusnih strojih.

**Tehnični opis**

Možnost povrtanja Ø izvrtine na	80 mm
Širina ščetke	16 mm
Dolžina ščetin H <sub>1</sub>	33 mm
Ø ščetke D <sub>1</sub>	200 mm
Maksimalno število vrtljajev	6000 min <sup>-1</sup>
Ø izvrtine d <sub>1</sub>	16 mm

Material obloge	INOX-žica
Debelina ščetin	0,3 mm
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka