



Viličasto obročni ključ, Zev ključa: 12 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	613700 12
GTIN	4045197159496
Razred artikla	61A

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

S priročnim profilnim ročajem. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve. Obročna stran s profilom **AS-Drive**.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; kromirani (prevleka se ne lušči); zaokrožene površine.

Napotek:

AS-Drive – posebni profil. Izjemno natančen profil – razvit za zračni in vesoljski promet. Orodja s tem profilom so prepoznavna po znaku **AS-Drive**. **Prednosti:**

- **Ključ prime vijak na bokih. – Vogali vijakov se ne poškodujejo. – Daljša življenjska doba vijakov.**
- **Večja naležna površina med vijakom in orodjem. – Zanesljiv prijem in višji prenos sile.**

Dolžina ključa L: 140 mm

maksimalna višina zeva h₁: 5,5 mm

maksimalna višina obroča h_{2 maks}: 10 mm

Tehnični opis

Zev ključa	12 mm
maksimalna višina zeva h ₁	5,5 mm
Dolžina ključa L	140 mm
Mere zeva ključa	metrični
maksimalna višina obroča h _{2 maks}	10 mm

Položaj obroča

15 stopinj