

**HOLEX****Viličasto obročni ključ, fosfatirani, Zev ključa: 27mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	613900 27
GTIN	4045197385239
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.  
Z ovalnim držalom.

**Standard:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirani.

**Tehnični opis**

maksimalna višina zeva h1	13 mm
Zev ključa	27 mm
Dolžina ključa L	310 mm
Mere zeva ključa	metrični
maksimalna višina obroča h <sub>2 maks</sub>	18 mm
Položaj obroča	15 stopinj
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	fosfatirani
Značilnost blagovnega imena	fosfatirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

