



## Viličasto obročni ključ, Zev ključa: 16 mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	613700 16
GTIN	4045197159533
Razred artikla	61A

### Opis

#### Izvedba:

Kovani v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

S priročnim profilnim ročajem. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve. Obročna stran z **AS-drive** profilom.

#### Standard:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel; kromirani (prevleka se ne lušči); zaokrožene površine.

#### Napotek:

**AS-drive** – posebni profil. Izjemno natančen profil – razvit za zračni in vesoljski promet. Orodja s tem profilom so prepoznavna po znaku **AS-drive**. **Prednosti:**

- **Ključ prime vijak na bokih. – Vogali vijakov se ne poškodujejo. – Daljša življenjska doba vijakov.**
- **Večja naležna površina med vijakom in ključem. – Zanesljiv prijem in višji prenos sile.**

Dolžina ključa L: 180 mm

maksimalna višina zeva h<sub>1</sub>: 8 mm

maksimalna višina obroča h<sub>2 maks</sub>: 13 mm

### Tehnični opis

Zev ključa	16 mm
Dolžina ključa L	180 mm
maksimalna višina zeva h <sub>1</sub>	8 mm
Mere zeva ključa	metrični
maksimalna višina obroča h <sub>2 maks</sub>	13 mm

Položaj obroča

15 stopinj