



## Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski, 6-kotnik: 3/8col



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 637640 3/8    |
| GTIN                  | 4018754004539 |
| Razred artikla        | 63A           |

### Opis

#### Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

Optimalna struktura materiala zaradi posebnega postopka kovanja. Kaljeni v olju brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov.

Steblo iz visokolegirane posebnega jekla, svetla površina.

#### Standard:

**DIN 7422**

#### Material:

Visokozmogljivo jeklo HPQ®, nikelj kromirano, prevleka se ne lušči.

### Tehnični opis

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Dolžina            | 52 mm                          |
| Ø na strani pogona | 17,8 mm                        |
| 6-kotnik           | 3/8 col                        |
| Pogonski 4-kotnik  | 3/8 col                        |
| Pogonski profil    | Izvijač z notranjim 6-kotnikom |
| Vrsta izdelka      | Nasadni ključ                  |

