

**Viličasto obročni ključ, fosfatirani, Zev ključa: 21mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 613900 21 |
| GTIN | 4045197385208 |
| Razred artikla | 62A |

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirani.

Tehnični opis

| | |
|--|----------------------|
| Zev ključa | 21 mm |
| Dolžina ključa L | 250 mm |
| maksimalna višina zeva h1 | 10 mm |
| Mere zeva ključa | metrični |
| maksimalna višina obroča h _{2 maks} | 15 mm |
| Položaj obroča | 15 stopinj |
| Material | Kromvanadijevo jeklo |
| Površina | fosfatirani |
| Značilnost blagovnega imena | fosfatirani |
| Vrsta izdelka | Vijačni ključ |

