



## Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski, 6-kotnik: 5/32col



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	637640 5/32
GTIN	2050001016171
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

Optimalna struktura materiala zaradi posebnega postopka kovanja. Kaljeni v olju brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov.

Steblo iz visokolegirane posebnega jekla, svetla površina.

#### Standard:

**DIN 7422**

#### Material:

Visokozmogljivo jeklo HPQ®, nikelj kromirano, prevleka se ne lušči.

### Tehnični opis

Dolžina	52 mm
Ø na strani pogona	17,8 mm
6-kotnik	5/32 col
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Pogonski profil	Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Vrsta izdelka	Nasadni ključ

### Pribor

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 4 mm

---

637600 4