



Univerzalna spona, Vpenjalna širina a: 800mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje

860291 800

GTIN

4008158040141

Razred artikla

83K

Opis

Izvedba:

Tračnica iz vlečenega svetlega jekla, galvansko pocinkana. Drsni lok z dvojnimi varovalom proti drsenju. Lahko tekoče jekleno vreteno s trapeznim navojem, brunirano. Ohišje iz umetne mase ojačano s kovino. Vpenjalna sila do **8000 N**.

- **Posebej velike vpenjalne površine s snemljivimi zaščitnimi kopicami**
- **Zaščitne naležne površine za obdelovanec, snemljive**
- **Spodnja čeljust se lahko obrne, vpenjalna vijajna spona postane orodje za razpiranje**
- **Dvokomponentni ročaj z notranjim 6-kotnikom (ZK6), udobno zatezanje**

Uporaba:

Vpenjanje je možno okoli tračnice, torej tudi od zadaj in s strani tračnice. Na ta način so dosegljiva mesta vpenjanja, katera z običajnimi sponami ne bi mogli doseči. Razpiranje s **pretikanjem brez uporabe orodja**.

Napotek:

Naslednik art. 860290.

Tehnični opis

Presek vodila

29 × 9 mm

Masa	3,1 kg
Vpenjalna širina a	800 mm
Previs b	95 mm
Širina razpiranja e	255 - 930 mm
Maksimalna vpenjalna sila	8000 N
Vrsta izdelka	Spone