



Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski, 6-kotnik: 3/16col



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	637640 3/16
GTIN	4018754004492
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka.

Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

Optimalna struktura materiala zaradi posebnega postopka kovanja. Kaljeni v olju brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov.

Steblo iz visokolegirane posebnega jekla, svetla površina.

Standard:

DIN 7422

Material:

Visokozmogljivo jeklo HPQ®, nikelj kromirano, prevleka se ne lušči.

Tehnični opis

Ø na strani pogona	17,8 mm
Dolžina	52 mm
6-kotnik	3/16 col
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Pogonski profil	Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Vrsta izdelka	Nasadni ključ

