

## Nastavitveni prstan DIN 2250 C, Nazivni Ø: 96mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 484030 96     |
| GTIN                  | 2050001955357 |
| Razred artikla        | 48B           |

### Opis

#### Izvedba:

**Nastavitveni prstani** (kontrolni prstani) iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeni, popuščani, brušeni in lepani. **Nastavitveni prstani so označeni z dejansko mero.** Toleranca izdelave za izvrtino je JS4.

#### Uporaba:

Za splošno uporabo, na primer za nastavljanje in preverjanje merilnih naprav.

#### Standard:

Nach **DIN 2250 C.**

#### Napotek:

**Dodatne vmesne velikosti do 320 mm preprosto naročite, npr. 484030 vel. 82.**

### Tehnični opis

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Nazivna mera                | 96 mm      |
| Tolerančno polje            | JS         |
| Standard                    | DIN 2250 C |
| Toleranca izdelave izvrtine | JS4        |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Material      | Jeklo za šablone    |
| Kakovost      | 4                   |
| Kalibriranje  | L7                  |
| Vrsta izdelka | Nastavitveni prstan |

**Storitve**

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| DAkS-kalibriranjeNastavitveni prstan maksimalni Ø 200 mm | 028470 200 |
| KalibriranjeNastavitveni prstan maksimalni Ø 100 mm      | 028400 100 |