

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Lončasta ščetka jeklena žica 0,35 mm, Ø ščetke D1: 80mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	573000 80
GTIN	4017359032404
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Valovita žica, trdno vtisnjena v jekleno telo. Za uporabo na kotnih brusilnikih in stacionarnih strojih.

Z notranjim navojem M14. Z notranjim navojem M14.

Uporaba:

Za obdelavo površin, posnemanje zarobka, odstranjevanje rje, poliranje, odstranjevanje barve, laka, škaje itd.

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	8500 min ⁻¹
Ø ščetke D ₁	85 mm
Debelina ščetin	0,35 mm
Dolžina ščetin H ₁	25 mm
Navoj M	M14
Material obloge	Jeklena žica
Vrsta izdelka	Lončasta ščetka

