

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Mikroabrazivna ščetka za cevi (A) zrnatost 600, Ø ščetke D1: 11,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	574470 11,5
GTIN	4017359172278
Razred artikla	57L

**Opis****Izvedba:**

Cilindrične ščetke za notranje ščetkanje s pocinkano zasukano žico in enojno žično spiralo.

**Fine ščetine z aluminijevim oksidom (A) z zrnatostjo 600, ščetine Ø 0,30 mm, celotna dolžina 125 mm, dolžina žičnatega dela 25 mm.**

**Uporaba:**

**Ščetine iz brusnega najlona** delujejo tako na konicah ščetin kot tudi na stranskih površinah ščetke. Zaradi nenehnega sproščanja novega brusnega materiala je zagotovljeno **enakomerno brušenje**. Za **posnemanje zarobka** prečnih izvrtin, zarez O-obročev ter za **čiščenje** in **poliranje** šob ali majhnih hidravličnih izvrtin.

**Tehnični opis**

Ø ščetke D <sub>1</sub>	11,5 mm
Delovna dolžina L <sub>3</sub>	25 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	3,7 mm
Vrsta izdelka	Ščetka za cevi