



Garnitura večnamenskih odstranjevalcev zarobka/strugalnikov, v škatli iz umetne mase 22-delna



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 839954 |
| GTIN | 7290005397868 |
| Razred artikla | 83G |

Opis

Obseg dobave:

- Strgalo za pločevino: 1 kos podobni art. 839150
- Nadomestna rezalna plošča: 1 kos art. 839870
- Ročaj strgala za teleskopsko steblo: 1 kos art. 839890 vel. S
- Strgalno rezilo HSS Ø 3,2 mm: 1 kos art. 838510 vel. S10; S20; S30; S150
- ROTO-DRIVE glava za posnemanje zarobka HSS Ø 10,4 mm: 1 kos art. 838610 vel. 10,4
- ROTO-DRIVE glava za zunanje posnemanje zarobka HSS Ø 4–18 mm: 1 kos art. 838660
- Ročaj strgala za teleskopsko steblo: 1 kos art. 839890 vel. T
- Teleskopsko steblo za S-rezila Ø 3,2 mm.: 1 kos art. 838430
- Teleskopsko steblo za N-rezila Ø 2,6 mm: 1 kos art. 839170
- Strgalno rezilo HSS Ø 2,6 mm: 1 kos art. 839010, vel. N1; N2
- Teleskopsko steblo za strgalne glave: 1 kos art. 839620
- Strgalna glava HSS, 90°, Ø 20 mm: 1 kos art. 839610 vel. 20
- Teleskopsko steblo za rezalne ploščice: 1 kos art. 839725
- Rezalna ploščica za klinaste utore, 11 mm: 1 kos art. 839720 vel. 11
- Teleskopsko steblo za strgalna rezila: 1 kos art. 839679
- Mini strgalno rezilo: 1 kos art. 839677
- Posebno strgalno rezilo: 1 kos art. 839678
- Aluminijast ročaj za N-rezila Ø 2,6 mm.: 1 kos podobni art. 839150

Tehnični opis

| Vrsta izdelka | Posnemalnik zarobka |
|---------------|---------------------|
|---------------|---------------------|

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Strugalno rezilo Tip N1 | 839010 N1 |
| Strugalno rezilo Tip N2 | 839010 N2 |
| Strgalo za pločevino z 2 rezalnima ploščicama iz HSS | 839860 |
| Glava za zunanje struganje HSS za Ø 4–18 mm | 838660 |
| Glava za struganje izvrtin HSS 90°, z držalom Ø strugalne glave 10,4 mm | 838610 10,4 |
| Ročaj za struganje Tip S | 839890 S |
| Glava za struganje izvrtin HSS, 90° Ø strugalne glave 20 mm | 839610 20 |
| Specialno strgalno rezilo, zakrivljeno | 839678 |
| Strugalno rezilo Tip S150 | 838510 S150 |
| Ročaj za struganje Tip T | 839890 T |
| Rezalna ploščica za klinaste utore za maksimalno širino prečke 11 mm | 839720 11 |
| Teleskopsko steblo za strugalne glave | 839620 |
| Strugalno rezilo Tip S20 | 838510 S20 |
| Nadomestno rezalna ploščica iz HSS | 839870 |
| Strugalno rezilo Tip S30 | 838510 S30 |
| Teleskopsko steblo za rezalne ploščice | 839725 |
| Strugalno rezilo Tip S100 | 838510 S100 |
| Teleskopsko steblo za S-rezila Ø 3,2 | 838430 |
| Mini strgalno rezilo, ravno | 839677 |
| Teleskopsko steblo za N-rezila Ø 2,6 | 839170 |

Teleskopsko steblo za strgalna rezila

839679