

**HOLEX****Polokrogle klešče, zakrivljene, svetle, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	713595 200
GTIN	4045197887412
Razred artikla	72B

**Opis****Izvedba:**

Posebej dolge ovalno-koničaste čeljusti. Rezili induktivno kaljeni (pribl. 61 HRC), primerni za mehko in trdo žico. Čeljusti na notranji strani narebreni. Klešče svetle, ročaja z večkomponentno prevleko.

**Standard:****DIN ISO 5745****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

**Tehnični opis**

Dolžina čeljusti	73 mm
celotna dolžina	200 mm
Oblika čeljusti	ovalno-koničaste, zakrivljene (40–45°)
Standard	DIN ISO 5745
Lastnosti čeljusti	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC)
Izvedba čeljusti	znotraj narebrene
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Material	Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju

Površina	svetle
Vrsta izdelka	Večfunkcijske klešče