



Udarni sveder iz karbidne trdine „7X“ SDS-plus, Ø × celotna dolžina: 8X165mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	789057 8X165
GTIN	3165140844413
Razred artikla	76K

Opis

Izvedba:

Glava s 4 rezili v celoti iz karbidne trdine. Oblikovana rezila za zelo zmogljivo vrtnanje, dolgo življenjsko dobo in majhno obrabo. Brez zatikanja v armiranem betonu.

Uporaba:

Za vrtnanje v beton, naravni kamen in opečnati zid – pri najvišjem udobju vrtnanja. Zelo miren tek, idealno za okrogle izvrtine.

Oblika z 2+2 vijačnico za hitro odvajanje izvrtanega materiala, manjše vibracije in izredno čvrstost. Manj utrudljivo delo in manjša obremenitev stroja.

Držalo: SDS Plus

Dolžina spirale: 100 mm

Tehnični opis

celotna dolžina	165 mm
Ø	8 mm
Dolžina spirale	100 mm
Število rezil Z	4
Rezalni material	HM
Vrtnanje z udarjanjem/brez udarjanja	Udarno vrtnanje
Držalo	SDS Plus
Vrsta izdelka	Sveder za kamen

