

HOLEX**Stranske ščipalne klešče, svetle, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 140mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	725245 140
GTIN	4045197887450
Razred artikla	72B

Opis

Izvedba:

Vitka oblika z induktivno kaljenimi rezili (pribl. 62 HRC).
Klešče svetle, ročaja z večkomponentno prevleko.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Tehnični opis

Za rezanje trde žice do \varnothing	1,8 mm
celotna dolžina	140 mm
Za rezanje mehke žice do \varnothing	2,8 mm
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave	kovane v utopu, kaljene v olju
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	svetle
Vrsta izdelka	Rezalne klešče

