



## Udarni sveder iz karbidne trdine „7X“ SDS-plus, Ø × celotna dolžina: 16X465mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	789057 16X465
GTIN	3165140844802
Razred artikla	76K

### Opis

#### Izvedba:

Glava s 4 rezili v celoti iz karbidne trdine. Oblikovana rezila za zelo zmogljivo vrtnanje, dolgo življenjsko dobo in majhno obrabo. Brez zatikanja v armiranem betonu.

#### Uporaba:

Za vrtnanje v beton, naravni kamen in opečnati zid – pri najvišjem udobju vrtnanja. Zelo miren tek, idealno za okrogle izvrtine.

**Oblika z 2+2 vijačnico** za hitro odvajanje izvrtanega materiala, manjše vibracije in izredno čvrstost. Manj utrudljivo delo in manjša obremenitev stroja.

Držalo: SDS Plus

Dolžina spirale: 400 mm

### Tehnični opis

Dolžina spirale	400 mm
Število rezil Z	4
celotna dolžina	465 mm
Ø	16 mm
Rezalni material	HM
Vrtnanje z udarjanjem/brez udarjanja	Udarno vrtnanje
Držalo	SDS Plus
Vrsta izdelka	Sveder za kamen

