



## Udarni sveder iz karbidne trdine „7X“ SDS-plus, Ø × celotna dolžina: 14X215mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 789057 14X215 |
| GTIN                  | 3165140844697 |
| Razred artikla        | 76K           |

### Opis

#### Izvedba:

Glava s 4 rezili v celoti iz karbidne trdine. Oblikovana rezila za zelo zmogljivo vrtnanje, dolgo življenjsko dobo in majhno obrabo. Brez zatikanja v armiranem betonu.

#### Uporaba:

Za vrtnanje v beton, naravni kamen in opečnati zid – pri najvišjem udobju vrtnanja. Zelo miren tek, idealno za okrogle izvrtine.

**Oblika z 2+2 vijačnico** za hitro odvajanje izvrtanega materiala, manjše vibracije in izredno čvrstost. Manj utrudljivo delo in manjša obremenitev stroja.

Držalo: SDS Plus

Dolžina spirale: 150 mm

### Tehnični opis

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Ø                                    | 14 mm           |
| Število rezil Z                      | 4               |
| Dolžina spirale                      | 150 mm          |
| celotna dolžina                      | 215 mm          |
| Rezalni material                     | HM              |
| Vrtnanje z udarjanjem/brez udarjanja | Udarno vrtnanje |
| Držalo                               | SDS Plus        |
| Vrsta izdelka                        | Sveder za kamen |

