



Udarni sveder iz karbidne trdine „7X“ SDS-plus, Ø × celotna dolžina: 28X450mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	789057 28X450
GTIN	3165140972673
Razred artikla	76K

Opis

Izvedba:

Glava s 4 rezili v celoti iz karbidne trdine. Oblikovana rezila za zelo zmogljivo vrtnanje, dolgo življenjsko dobo in majhno obrabo. Brez zatikanja v armiranem betonu.

Uporaba:

Za vrtnanje v beton, naravni kamen in opečnati zid – pri najvišjem udobju vrtnanja. Zelo miren tek, idealno za okrogle izvrtine.

Oblika z 2+2 vijačnico za hitro odvajanje izvrtanega materiala, manjše vibracije in izredno čvrstost. Manj utrudljivo delo in manjša obremenitev stroja.

Držalo: SDS Plus

Dolžina spirale: 400 mm

Tehnični opis

Število rezil Z	4
celotna dolžina	450 mm
Ø	28 mm
Dolžina spirale	400 mm
Rezalni material	HM
Vrtnanje z udarjanjem/brez udarjanja	Udarno vrtnanje
Držalo	SDS Plus
Vrsta izdelka	Sveder za kamen

